

Stückliste für ZX - Nachbau

| Lfd.-Nr. | Widerstand (R) | Kondensator (C) | IS (IS) |
|----------|----------------|------------------|---------|
| 1 | 200 Ohm | 3300 µF | B 3170 |
| 2 | 68 Ohm | -- | B 3170 |
| 3 | 4,7 kOhm | 1000 µF | DL 032 |
| 4 | 4,7 kOhm | 220 nF (MKL) | DS 8205 |
| 5 | 220 kOhm | 10 nF | DL 540 |
| 6 | 10 kOhm | 10 µF | DL 541 |
| 7 | 910 Ohm | 47 pF | DL 032 |
| 8 | 1 kOhm (ER) | 100 pF | DL 074 |
| 9 | 110 kOhm | 47 µF | A 302 |
| 10 | 1,3 kOhm | 10 µF | U 2732 |
| 11 | 2,2 kOhm | 47 µF | U 2732 |
| 12 | 33 Ohm | 47 pF | U 2732 |
| 13 | 33 Ohm | 22 µF | U 2732 |
| 14 | 33 Ohm | 10-40 pF Trimm-C | DL 257 |
| 15 | 33 Ohm | 22 pF | DL 257 |
| 16 | 33 Ohm | 22 pF | DL 541 |
| 17 | 33 Ohm | 10 µF | U 880 |
| 18 | 33 Ohm | 27 pF | DL 003 |
| 19 | 33 Ohm | -- | DL 000 |
| 20 | 4,7 kOhm | -- | DL 032 |
| 21 | 4,7 kOhm | -- | DL 541 |
| 22 | 4,7 kOhm | -- | DL 541 |
| 23 | 4,7 kOhm | -- | DL 8121 |
| 24 | 4,7 kOhm | -- | DL 074 |
| 25 | 4,7 kOhm | -- | DL 020 |
| 26 | 4,7 kOhm | -- | DL 000 |
| 27 | 4,7 kOhm | -- | U 2164 |
| 28 | 4,7 kOhm | -- | U 2164 |
| 29 | 4,7 kOhm | -- | U 2164 |
| 30 | 4,7 kOhm | -- | U 2164 |
| 31 | -- | -- | U 2164 |
| 32 | 220 Ohm | 100 nF | U 2164 |
| 33 | 220 Ohm | 100 nF | U 2164 |
| 34 | 680 Ohm | 100 nF | U 2164 |
| 35 | 4,7 kOhm | 100 nF | DL 541 |
| 36 | 4,7 kOhm | 100 nF | DS 8286 |
| 37 | 4,7 kOhm | 100 nF | DL 541 |
| 38 | 4,7 kOhm | 100 nF | DS 8205 |
| 39 | 360 Ohm | 100 nF | DL 295 |
| 40 | 120 Ohm | 100 nF | B 3170 |
| 41 | 82 Ohm | 100 nF | DL 257 |
| 42 | 2,2 kOhm | 100 nF | U 214 |
| 43 | 2,2 kOhm | 100 nF | U 214 |
| 44 | 2,2 kOhm | 100 nF | U 214 |
| 45 | 1,8 kOhm | 100 nF | U 214 |
| 46 | 1,8 kOhm | 100 nF | U 214 |
| 47 | 1,8 kOhm | 100 nF | U 214 |
| 48 | 2,4 kOhm | 100 nF | U 214 |
| 49 | 2,4 kOhm | 100 nF | U 214 |
| 50 | 2,4 kOhm | 100 nF | U 214 |

| Lfd.-Nr. | Widerstand (R) | Kondensator (C) | IS (IS) |
|----------|----------------|-----------------|---------|
| 51 | 75 Ohm | 100 nF | U 214 |
| 52 | 75 Ohm | 100 nF | U 214 |
| 53 | 75 Ohm | 100 nF | U 214 |
| 54 | 2,0 kOhm | 100 nF | U 214 |
| 55 | 1,0 kOhm | 100 nF | U 214 |
| 56 | 120 Ohm | 100 nF | DL 541 |
| 57 | 75 Ohm | 100 nF | DL 541 |
| 58 | 100 Ohm | 100 nF | DL 002 |
| 59 | 3,3 kOhm | 47 µF | DL 074 |
| 60 | 100 Ohm | 4,7 nF | DL 000 |
| 61 | 18 kOhm | | DL 193 |
| 62 | 100 Ohm | | DL 020 |
| 63 | 5,6 kOhm | | DL 010 |
| 64 | 1,2 kOhm | | DL 193 |
| 65 | 820 Ohm | | DL 000 |
| 66 | 220 Ohm | | DL 008 |
| 67 | 470 Ohm | | DL 193 |
| 68 | 4,7 kOhm | | DL 020 |
| 69 | 300 Ohm | | DL 010 |
| 70 | 820 Ohm | | DL 010 |
| 71 | 10 kOhm | | DL 000 |
| 72 | 1,2 kOhm | | DL 074 |
| 73 | 1,0 kOhm | | DL 002 |
| 74 | 270 Ohm | | DL 000 |
| 75 | 680 Ohm | | DL 251 |
| 76 | 680 Ohm | | DL 193 |
| 77 | 680 Ohm | | B 555 |
| 78 | 680 Ohm | | DL 8127 |
| 79 | 680 Ohm | | DL 074 |
| 80 | 680 Ohm | | DS 8282 |
| 81 | 680 Ohm | | DL 003 |
| 82 | 680 Ohm | | DS 8282 |
| 83 | 680 Ohm | | |
| 84 | 1,0 kOhm | | |
| 85 | 1,3 kOhm | | |
| 86 | 4,7 kOhm | | |
| 87 | 2,2 kOhm | | |

| Lfd.-Nr. | Diode (D) | Transistor (T) | R-Netz (RN) | Quarz (Q) |
|----------|-----------|----------------|-------------|-----------|
| 1 | SAY 30 | SC 236 | 8x10 kOhm | 14 MHz |
| 2 | SAY 30 | SC 236 | 8x10 kOhm | |
| 3 | SAY 30 | SC 236 | | |
| 4 | SAY 30 | SC 236 | | |
| 5 | SAY 30 | SC 236 | | |
| 6 | SAY 30 | SC 236 | | |
| 7 | SAY 30 | SC 236 | | |
| 8 | SAY 30 | - | | |
| 9 | SAY 30 | - | | |
| 10 | SAY 30 | SC 236 | | |

D3 - D10 = GAY60 (Germaniumdiode) oder Schottkydiode

40 Tasten, 6x 5pol. DIN-Buchsen, 1x 58pol. Messerleiste,